

Garant**Portsculă pentru capete de frezat cu fixare pe filet, SK 50, Filet M × lungime L1: M16X100****Date comandă**

Numărul de comandă	301304 M16X100
GTIN	4062406105624
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

Formă constructivă conică.

Aplicație:

Pentru fixarea frezei cu filet.

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Descriere tehnică

L ₂	10 mm
Ø găurii D ₁ toleranță IT6	17 mm
Lungime utilă L ₁	100 mm
Lungime activă dimensiune A	119 mm
Ø D ₂	29 mm
Filet M	M16×100
Ø exterior D	36 mm
Suport	SK 50

Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portscula pentru freză cu fixare pe filet și teșitoare

Accesorii

Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308830 50
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 50	308660 50
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308620 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308615 50
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308650 50
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 50	308640 50
Cheie dinamometricăcu clichet reversibil Momentul maxim de torsiune 200 Nm	656050 200
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 50	308600 50
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
	308610 50

Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50

Șurub de tragere special fără filet interioaretanșat
Recomandat pentru con ISO 50

308720 50

Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 50

308605 50

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50

308740 50

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50

308820 50

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308765 50