

Garant**Portsculă pentru capete de frezat cu fixare pe filet, SK 50, Filet M × lungime L1: M8X50****Date comandă**

Numărul de comandă	301304 M8X50
GTIN	4062406105549
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

Formă constructivă conică.

Aplicație:

Pentru fixarea frezei cu filet.

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Descriere tehnică

L ₂	5 mm
Lungime activă dimensiune A	69 mm
Lungime utilă L ₁	50 mm
Ø exterior D	23 mm
Filet M	M8×50
Ø D ₂	13 mm
Ø găurii D ₁ toleranță IT6	8,5 mm
Suport	SK 50

Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portscula pentru freză cu fixare pe filet și teșitoare

Accesorii

Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50	308610 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50	308740 50
Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 50	308600 50
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Șurub de tragere special fără filet interioreetanșat Recomandat pentru con ISO 50	308720 50
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Cheie dinamometricăcu clichet reversibil Momentul maxim de torsiune 200 Nm	656050 200
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308615 50
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308620 50

Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308830 50
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 50	308640 50
Șurub de tragereetașat Recomandat pentru con ISO 50	308660 50
Șurub de tragereetașat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308650 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308605 50
Șurub de tragere 45°etașat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50