

Garant**Portsculă pentru capete de frezat cu fixare pe filet, SK 50, Filet M × lungime L1: M16X50****Date comandă**

Numărul de comandă	301304 M16X50
GTIN	4062406105617
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

Formă constructivă conică.

Aplicație:

Pentru fixarea frezei cu filet.

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Descriere tehnică

Ø D ₂	29 mm
Ø găurii D ₁ toleranță IT6	17 mm
Lungime utilă L ₁	50 mm
L ₂	5 mm
Ø exterior D	34 mm
Filet M	M16×50
Lungime activă dimensiune A	69 mm
Suport	SK 50

Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portscula pentru freză cu fixare pe filet și teșitoare

Accesorii

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 50	308660 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308615 50
Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50	308610 50
Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 50	308600 50
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 50	308640 50
Șurub de tragere special fără filet interioreetanșat Recomandat pentru con ISO 50	308720 50
Cheie dinamometricăcu clichet reversibil Momentul maxim de torsiune 200 Nm	656050 200
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308650 50
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
	308620 50

Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50

Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308795 50

Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308785 50

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50

308740 50

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50

308830 50

Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 50

308605 50