

Garant**Portsculă pentru capete de frezat cu fixare pe filet, BT 40, Filet M × lungime utilă L1: M8X50****Date comandă**

Numărul de comandă	303139 M8X50
GTIN	4062406105686
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

Toate cozile superfinisate.

Aplicație:

Pentru fixarea frezei cu filet.

Accesorii opționale:

șuruburi de tragere (AB) Cod 308760 – 308802.

Strategie de așchiere: HSC

Lungime activă dimensiune A: 77 mm

Ø găurii D₁ toleranță IT6: 8,5 mm

Ø D₂: 13 mm

Ø exterior D: 23 mm

Lungime utilă L₁: 50 mm

L₂: 5 mm

Descriere tehnică

Ø exterior D	23 mm
L ₂	5 mm
Ø găurii D ₁ toleranță IT6	8,5 mm
Ø D ₂	13 mm
Filet M	M8x50

Lungime utilă L ₁	50 mm
Lungime activă dimensiune A	77 mm
Suport	BT 40
Normă pentru suport	JIS B6339
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portscula pentru freză cu fixare pe filet și teșitoare

Accesorii

Șurub de tragere Hurco 60° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308804 40
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308812 40
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mm etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu alezaj și ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308805 40
Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform DIN 69872 potrivit pentru dimensiune conică 40	308810 40
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40

Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Șurub de tragere Hurco 60° cu alezaj și ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308803 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308780 40