



Base element 6371G-50-500-040 Coadă CM, cu răcire interioară, 1,5×D, Tip: 48



Date comandă

Numărul de comandă	232271 48
GTIN	4062406105853
Clasa articolului	22G

Descriere

Execuție:

Cu răcire interioară.

Cu tăiș drept.

Notă:

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Pentru reducții recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultați **Cod 343000-343530**.

Răcire interioară: da

Număr de dinți Z: 2

Interval $\varnothing D_c$: 48 - 65 mm

Lungime utilă L_1 : 97,5 mm

Dimensiune con Morse CM: 5

Șuruburi de strângere: 232990 TX20

Descriere tehnică

Dimensiune con Morse CM	5
Interval $\varnothing D_c$	48 - 65 mm
Șuruburi de strângere	232990 TX20
Lungime utilă L_1	97,5 mm
Număr de dinți Z	2
Execuție	1,5×D
Coadă tip	Con Morse

Răcire interioară

da

Tip produs

Burghiu cu plăcuțe amovibile