



Element de bază Coadă CM, cu răcire interioară, 5×D, Tip: 13



Date comandă

Numărul de comandă	232273 13
GTIN	4062406105938
Clasa articolului	22G

Descriere

Execuție:

Cu răcire interioară.

Notă:

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Pentru reducții recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultați **Cod 343000-343530**.

Răcire interioară: da

Număr de dinți Z: 2

Interval $\varnothing D_c$: 13 - 17,5 mm

Lungime utilă L_1 : 63,5 mm

Dimensiune con Morse CM: 2

Șuruburi de strângere: 232990 TX8

Descriere tehnică

Lungime utilă L_1	63,5 mm
Dimensiune con Morse CM	2
Șuruburi de strângere	232990 TX8
Interval $\varnothing D_c$	13 - 17,5 mm
Număr de dinți Z	2
Execuție	5×D
Coadă tip	Con Morse
Răcire interioară	da
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

