

**Element de bază Coadă CM, cu răcire interioară, 5×D, Tip: 36****Date comandă**

Numărul de comandă	232273 36
GTIN	4062406105969
Clasa articolului	22G

**Descriere****Execuție:**

Cu răcire interioară.

**Notă:**

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Pentru reducții recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultați **Cod 343000-343530**.

Răcire interioară: da

Număr de dinți Z: 2

Interval  $\varnothing D_c$ : 36 - 47 mm

Lungime utilă  $L_1$ : 209,5 mm

Dimensiune con Morse CM: 4

Șuruburi de strângere: 232990 TX20

**Descriere tehnică**

Dimensiune con Morse CM	4
Lungime utilă $L_1$	209,5 mm
Șuruburi de strângere	232990 TX20
Interval $\varnothing D_c$	36 - 47 mm
Număr de dinți Z	2
Execuție	5×D
Coadă tip	Con Morse
Răcire interioară	da
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

