

**Element de bază Coadă CM, cu răcire interioară, 12xD, Tip: 25****Date comandă**

Numărul de comandă	232275 25
GTIN	4062406106072
Clasa articolului	22G

Descriere**Execuție:**

Cu răcire interioară.

Notă:

Pentru reducții recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultați **Cod 343000-343530**.

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Reduceți valorile pentru avans f cu 10% și valorile v_c cu 30%.

Răcire interioară: da

Număr de dinți Z: 2

Interval $\varnothing D_c$: 25 - 35 mm

Lungime utilă L_1 : 300 mm

Dimensiune con Morse CM: 4

Șuruburi de strângere: 232990 TX15

Descriere tehnică

Interval $\varnothing D_c$	25 - 35 mm
Șuruburi de strângere	232990 TX15
Dimensiune con Morse CM	4
Lungime utilă L_1	300 mm
Număr de dinți Z	2
Execuție	12xD
Coadă tip	Con Morse
Răcire interioară	da

Tip produs

Burghiu cu plăcuțe amovibile