



Element de bază Coadă CM, cu răcire interioară, 8×D, Tip: 18



Date comandă

Numărul de comandă	232274 18
GTIN	4062406106003
Clasa articolului	22G

Descriere

Execuție:

Cu răcire interioară.

Notă:

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Pentru reducții recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultați **Cod 343000-343530**.

Reduceți valorile pentru avans f cu 5% și valorile v_c cu 10%.

Răcire interioară: da

Număr de dinți Z: 2

Interval $\varnothing D_c$: 18 - 24 mm

Lungime utilă L_1 : 273,1 mm

Dimensiune con Morse CM: 3

Șuruburi de strângere: 232990 TX9

Descriere tehnică

Șuruburi de strângere	232990 TX9
Lungime utilă L_1	273,1 mm
Interval $\varnothing D_c$	18 - 24 mm
Dimensiune con Morse CM	3
Număr de dinți Z	2
Execuție	8×D
Coadă tip	Con Morse
Răcire interioară	da

Tip produs

Burghiu cu plăcuțe amovibile