



Element de bază Coadă CM, cu răcire interioară, 3×D, Tip: 25



Date comandă

Numărul de comandă	232272 25
GTIN	4062406105891
Clasa articolului	22G

Descriere

Execuție:

Cu răcire interioară.

Cu tăiș drept.

Notă:

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Pentru reducții recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultați **Cod**

343000-343530.

Răcire interioară: da

Număr de dinți Z: 2

Interval $\varnothing D_c$: 25 - 35 mm

Lungime utilă L_1 : 85,7 mm

Dimensiune con Morse CM: 4

Șuruburi de strângere: 232990 TX15

Descriere tehnică

Șuruburi de strângere	232990 TX15
Lungime utilă L_1	85,7 mm
Dimensiune con Morse CM	4
Interval $\varnothing D_c$	25 - 35 mm
Număr de dinți Z	2
Execuție	3×D
Coadă tip	Con Morse
Răcire interioară	da

Tip produs

Burghiu cu plăcuțe amovibile