



## Element de bază Coadă CM, cu răcire interioară, 3×D, Tip: 18



### Date comandă

Numărul de comandă	232272 18
GTIN	4062406105884
Clasa articolului	22G

### Descriere

#### Execuție:

Cu răcire interioară.

#### Cu tăiș drept.

#### Notă:

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Pentru reducții recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultați **Cod**

**343000-343530.**

Răcire interioară: da

Număr de dinți Z: 2

Interval  $\varnothing D_c$ : 18 - 24 mm

Lungime utilă  $L_1$ : 69,8 mm

Dimensiune con Morse CM: 3

Șuruburi de strângere: 232990 TX9

### Descriere tehnică

Interval $\varnothing D_c$	18 - 24 mm
Dimensiune con Morse CM	3
Lungime utilă $L_1$	69,8 mm
Șuruburi de strângere	232990 TX9
Număr de dinți Z	2
Execuție	3×D
Coadă tip	Con Morse
Răcire interioară	da

Tip produs

Burghiu cu plăcuțe amovibile