

**Element de bază Coadă CM, cu răcire interioară, 8×D, Tip: 48****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 232274 48 |
| GTIN | 4062406106034 |
| Clasa articolului | 22G |

Descriere**Execuție:**

Pentru găuri cu o precizie de până la IT10.

Cu răcire interioară. **Cu tăiș drept.**

Notă:

Pentru reducții recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultați **Cod 343000-343530**.

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Reduceți valorile pentru avans f cu 5% și valorile v_c cu 10%.

Descriere tehnică

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Interval $\varnothing D_c$ | 48 - 65 mm |
| Dimensiune con Morse CM | 5 |
| Lungime utilă L_1 | 422,3 mm |
| Șuruburi de strângere | 232990 TX20 |
| Număr de dinți Z | 2 |
| Execuție | 8×D |
| Coadă tip | Con Morse |
| Răcire interioară | da |
| Tip produs | Burghiu cu plăcuțe amovibile |

