

**Element de bază Coadă CM, cu răcire interioară, 12×D, Tip: 36****Date comandă**

Numărul de comandă	232275 36
GTIN	4062406106089
Clasa articolului	22G

Descriere**Execuție:**

Pentru găuri cu o precizie de până la IT10.

Cu răcire interioară. **Cu tăiș drept.**

Notă:

Pentru reducții recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultați **Cod 343000-343530**.

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Reduceți valorile pentru avans f cu 10% și valorile v_c cu 30%.

Descriere tehnică

Lungime utilă L_1	432 mm
Interval $\varnothing D_c$	36 - 47 mm
Dimensiune con Morse CM	4
Șuruburi de strângere	232990 TX20
Număr de dinți Z	2
Execuție	12×D
Coadă tip	Con Morse
Răcire interioară	da
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

