



Element de bază Coadă CM, cu răcire interioară, 5×D, Tip: 12



Date comandă

Numărul de comandă	232273 12
GTIN	4062406105921
Clasa articolului	22G

Descriere

Execuție:

Cu răcire interioară.

Notă:

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Pentru reducții recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultați **Cod 343000-343530**.

Răcire interioară: da

Număr de dinți Z: 2

Interval $\varnothing D_c$: 12 - 12,5 mm

Lungime utilă L_1 : 60,3 mm

Dimensiune con Morse CM: 2

Șuruburi de strângere: 232990 TX7

Descriere tehnică

Lungime utilă L_1	60,3 mm
Dimensiune con Morse CM	2
Șuruburi de strângere	232990 TX7
Interval $\varnothing D_c$	12 - 12,5 mm
Număr de dinți Z	2
Execuție	5×D
Coadă tip	Con Morse
Răcire interioară	da
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

