



## Element de bază Coadă CM, cu răcire interioară, 5×D, Tip: 48



### Date comandă

Numărul de comandă	232273 48
GTIN	4062406105976
Clasa articolului	22G

### Descriere

#### Execuție:

Cu răcire interioară.

#### Notă:

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Pentru reducții recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultați **Cod 343000-343530**.

Răcire interioară: da

Număr de dinți Z: 2

Interval  $\varnothing D_c$ : 48 - 65 mm

Lungime utilă  $L_1$ : 231,8 mm

Dimensiune con Morse CM: 5

Șuruburi de strângere: 232990 TX20

### Descriere tehnică

Lungime utilă $L_1$	231,8 mm
Dimensiune con Morse CM	5
Interval $\varnothing D_c$	48 - 65 mm
Șuruburi de strângere	232990 TX20
Număr de dinți Z	2
Execuție	5×D
Coadă tip	Con Morse
Răcire interioară	da
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

