


Garant**Blat de lucru cu strat de acoperire din plastic gri închis (Eluplan), Adâncime 750 mm, Lungime blat: 1500mm****Date comandă**

Numărul de comandă	926241 1500
GTIN	4062406106522
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Adâncime placă 750 mm, grosime 50 mm: Cu găuri pe partea inferioară a blatului, pentru fixarea carcaselor pentru sertare și picioarelor (componente individuale Vario).

Blat de lucru pentru stații de lucru de **montare, verificare și laborator**. Suprafața este realizată dintr-un strat permanent antistatic, foarte rezistent la abraziune, cu duritate medie și grosime de 2 mm. Un strat central pe miez de lemn ST și o mișcare în sens opus garantează un blat de lucru fără distorsiuni. Laturile frontale sunt prevăzute cu o bandă de laminare din ABS cu grosimea de 3 mm. Blaturile Eluplan sunt foarte rezistente la ulei, grăsime, acizi și leșii slabe. (Acestea afectează însă aspectul suprafeței).

Notă:

Stratul din plastic Eluplan **nu este rezistent la lumină**, modificările de culoare cauzate de radiațiile solare, respectiv luminoase, nu prezintă motiv de reclamație.

Descriere tehnică

Grosime	50 mm
Suprafață masă lucru	Strat antistatic, foarte rezistent la frecare, semidur, nerezistent la lumină
Strat de acoperire a blatului de lucru	Eluplan (plastic), (strat linoleum)

Material masă lucru	Miez de lemn ST cu strat Eluplan-plastic
Bandă de laminare ABS	3 mm
Culoarea suprafeței blatului de lucru	Gri închis
Grosimea stratului	2 mm
Lungime	1500 mm
Greutate	28 kg
Caracteristici nume produs	Adâncime 750 mm
Adâncime	750 mm
Tip produs	Placa mesei de lucru