

**Garant****Portsculă pentru capete de frezat cu fixare pe filet, BT 50, Filet M × lungime L1: M8X50****Date comandă**

Numărul de comandă	303141 M8X50
GTIN	4062406106140
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

Toate cozile superfinisate.

**Aplicație:**

Pentru fixarea frezei cu filet.

**Accesorii opționale:**

șuruburi de tragere (AB) Cod 308760 – 308802.

Strategie de așchiere: HSC

Lungime activă dimensiune A: 88 mm

Ø găurii D<sub>1</sub> toleranță IT6: 8,5 mm

Ø D<sub>2</sub>: 13 mm

Ø exterior D: 23 mm

Lungime utilă L<sub>1</sub>: 50 mm

L<sub>2</sub>: 5 mm

**Descriere tehnică**

Ø exterior D	23 mm
Ø D <sub>2</sub>	13 mm
Filet M	M8×50
L <sub>2</sub>	5 mm
Lungime utilă L <sub>1</sub>	50 mm

Lungime activă dimensiune A	88 mm
Ø găurii D <sub>1</sub> toleranță IT6	8,5 mm
Suport	BT 50
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Normă pentru suport	JIS B6339
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portscula pentru freză cu fixare pe filet și teșitoare

## Accesorii

Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform DIN 69872 potrivit pentru dimensiune conică 50	308810 50
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308812 50
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308780 50

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50

308830 50

Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308790 50