

Garant
Portsculă pentru capete de frezat cu fixare pe filet, BT 50, Filet M × lungime L1: M10X100

Date comandă

Numărul de comandă	303141 M10X100
GTIN	4062406106164
Clasa articolului	31A

Descriere
Execuție:

Toate cozile superfinisate.

Aplicație:

Pentru fixarea frezei cu filet.

Accesorii opționale:

șuruburi de tragere (AB) Cod 308760 – 308802.

Strategie de așchiere: HSC

Lungime activă dimensiune A: 138 mm

Ø găurii D₁ toleranță IT6: 10,5 mm

Ø D₂: 18 mm

Ø exterior D: 32 mm

Lungime utilă L₁: 100 mm

L₂: 10 mm

Descriere tehnică

Ø D ₂	18 mm
Filet M	M10×100
Ø găurii D ₁ toleranță IT6	10,5 mm
Ø exterior D	32 mm
Lungime activă dimensiune A	138 mm

L ₂	10 mm
Lungime utilă L ₁	100 mm
Suport	BT 50
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Normă pentru suport	JIS B6339
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portscula pentru freză cu fixare pe filet și teșitoare

Accesorii

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50
Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform DIN 69872 potrivit pentru dimensiune conică 50	308810 50
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308780 50
Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308812 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308830 50
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50

Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO
50

308785 50

Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO
50

308765 50