

Garant**Portsculă pentru capete de frezat cu fixare pe filet, BT 50, Filet M × lungime L1: M10X50****Date comandă**

Numărul de comandă	303141 M10X50
GTIN	4062406106157
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

Toate cozile superfinisate.

Aplicație:

Pentru fixarea frezei cu filet.

Accesorii opționale:

șuruburi de tragere (AB) Cod 308760 – 308802.

Strategie de așchiere: HSC

Lungime activă dimensiune A: 88 mm

Ø găurii D₁ toleranță IT6: 10,5 mm

Ø D₂: 18 mm

Ø exterior D: 23 mm

Lungime utilă L₁: 50 mm

L₂: 5 mm

Descriere tehnică

Filet M	M10×50
L ₂	5 mm
Lungime utilă L ₁	50 mm
Ø exterior D	23 mm
Ø D ₂	18 mm

Ø găurii D ₁ toleranță IT6	10,5 mm
Lungime activă dimensiune A	88 mm
Suport	BT 50
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Normă pentru suport	JIS B6339
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portscula pentru freză cu fixare pe filet și teșitoare

Accesorii

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform DIN 69872 potrivit pentru dimensiune conică 50	308810 50
Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308812 50
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50

Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO
50

308780 50

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit
pentru dimensiune conică 50

308830 50