

**Garant****Portsculă pentru capete de frezat cu fixare pe filet formă conică, HSK-A 63,  
Filet M × lungime L1: M12X50****Date comandă**

Numărul de comandă	307044 M12X50
GTIN	4062406106836
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

Formă constructivă conică.  
Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

**Aplicație:**

Pentru fixarea frezei cu filet.

**Accesorii opționale:**

Prelungitor Cod 301358, reducăție Cod 301359, conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890.

**Notă:**

Dornuri Densimet respectiv prelungitoare din carbură monobloc pentru capete de frezat cu fixare pe filet, Cod 301374 – 301379 și 301361 – 301368.

**Descriere tehnică**

Filet M	M12×50
Ø exterior D	24 mm
Ø găurii D <sub>1</sub>	12,5 mm
Lungime activă dimensiune A	76 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
L <sub>2</sub>	5 mm

Lungime utilă L <sub>1</sub>	50 mm
Suport	HSK-A 63
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Normă pentru suport	DIN 69893
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portscula pentru freză cu fixare pe filet și teșitoare