

Garant**Portsculă pentru capete de frezat cu fixare pe filet formă conică, HSK-A 63,
Filet M × lungime L1: M10X150****Date comandă**

| | |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 307044 M10X150 |
| GTIN | 4062406106812 |
| Clasa articolului | 31A |

Descriere**Execuție:**

Formă constructivă conică.
Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

Aplicație:

Pentru fixarea frezei cu filet.

Accesorii opționale:

Prelungitor Cod 301358, reducăție Cod 301359, conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890.

Notă:

Dornuri Densimet respectiv prelungitoare din carbură monobloc pentru capete de frezat cu fixare pe filet, Cod 301374 – 301379 și 301361 – 301368.

Descriere tehnică

| | |
|------------------------------|---------|
| Ø D ₂ | 18 mm |
| Lungime utilă L ₁ | 150 mm |
| L ₂ | 5 mm |
| Ø exterior D | 36,5 mm |
| Lungime activă dimensiune A | 176 mm |
| Filet M | M10×150 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Ø găurii D ₁ | 10,5 mm |
| Suport | HSK-A 63 |
| Normă pentru suport | ISO 12164-1 |
| Normă pentru suport | DIN 69893 |
| Forma | A |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 2,5 la 25000 min ⁻¹ |
| Concentricitate | ≤ 3 μm |
| Strategie de așchiere | HSC |
| Tip produs | Portscula pentru freză cu fixare pe filet și teșitoare |