

Garant GRIDLINE

**Dulap pentru lichide cu canistre din plastic, Înălțime mm / număr canistră pentru ulei: 1500/14****Date comandă**

Numărul de comandă	980022 1500/14
GTIN	4062406107048
Clasa articolului	9GK

**Descriere****Execuție:**

Structură stabilă din tablă de oțel cu uși batante întărite, cu posibilitate de închidere prin mânerul de împingere cu **încuietoare cilindrică**. Corpul dulapului este dotat cu **siguranță de deschidere individuală**. Datorită siguranței de deschidere individuale se poate deschide numai un raft culisant. Astfel, dulapul este asigurat în mare măsură împotriva răsturnării. Prinderea rafturilor culisante și a sertarelor la intervale de 25 mm.

Dulap pentru lichide, echipat cu canistră pentru ulei din **plastic** (Cod 980060).

**Echipare:**

Număr de rafturi de depozitare extensibile: 3

Număr de canistre de ulei (10 litri): 10

Număr de canistre de ulei (25 litri): 4

Număr de băi de ulei: 1

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere**.

**Notă:**

Dulapul poate fi utilizat și fără canistre de ulei. Echipare conform necesităților: Rafturile culisante recomandate sunt prezentate la Cod 980052.

## Descriere tehnică

Înălțimea utilă	1350 mm
Lățime	750 mm
Latura frontală a dulapului	Ușă batantă din tablă masivă
Înălțime	1500 mm
Adâncime	700 mm
Greutate	136 kg
Grosimea materialului	1,2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	200 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap pentru uleiuri