

Garant GRIDLINE

**Dulap pentru lichide gol, Înălțime mm / număr canistră pentru ulei: 1500****Date comandă**

Numărul de comandă	980032 1500
GTIN	4062406107055
Clasa articolului	9GK

**Descriere****Execuție:**

Structură stabilă din tablă de oțel cu uși batante întărite, cu posibilitate de închidere prin mânerul de împingere cu **încuietoare cilindrică**. Corpul dulapului este dotat cu **siguranță de deschidere individuală**. Datorită siguranței de deschidere individuale se poate deschide numai un raft culisant. Astfel, dulapul este asigurat în mare măsură împotriva răsturnării. Prinderea rafturilor culisante și a sertarelor la intervale de 25 mm.

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere**.

**Notă:**

Dulapul poate fi utilizat și fără canistre de ulei. Echipare conform necesităților: Rafturile culisante recomandate sunt prezentate la Cod 980052.

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Înălțime: 1500 mm

Lățime: 750 mm

Adâncime: 700 mm

Înălțimea utilă: 1350 mm

Greutate: 77 kg

**Descriere tehnică**

Înălțime	1500 mm
Greutate	77 kg
Înălțimea utilă	1350 mm
Adâncime	700 mm
Latura frontală a dulapului	Ușă batantă din tablă masivă
Lățime	750 mm
Grosimea materialului	1,2 mm
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap pentru uleiuri