

Știft de control individual din ceramică Clasa de toleranță 1, Tip: 1



Date comandă

Numărul de comandă	483925 1
GTIN	2050001940995
Clasa articolului	48A

Descriere

Execuție:

Din material ceramic industrial (oxid de zirconiu ZrO_2). Ascuțirea ambelor părți prin ruperea marginilor. De la \varnothing 5,01 mm dimensiuni marcate pe suprafața frontală.

Clasa de toleranță 1: \varnothing știftului $\pm 0,001$ mm.

Avantaj:

- De două ori mai dur decât oțelul pentru calibre.
- Dilatație termică minimă.
- Rezistent la rugină și acizi.
- Nu este necesară degresarea înainte de utilizare.
- Nu este necesară degresarea după utilizare.

Notă:

La plasarea comenzii vă rugăm să precizați **suplimentar diametrul dorit**, de ex. Cod 483925 Ref. 3 4,35.

Descriere tehnică

Pasul filetului	0,01 mm
Lungimea știftului de măsurare	40 mm
Dim. nominală	0,5 - 0,99 mm
Calibrarea	L5
Standard	DIN 2269
Clasa de toleranță	1
Material	Material ceramic industrial (oxid de zirconiu ZrO_2)
Tip produs	Știft de control

Servicii

CalibrareȘtift de control Ø maxim 20

028240 20