

**Piuliță T îmbunătățită, N pentru canal: 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	313805 12
GTIN	2050001929860
Clasa articolului	33T

Descriere**Execuție:**

Rectificate cu mare precizie și îmbunătățite.

Adaptat pentru:

Marca Röhmm KFD-HE.

Livrare:

Inclusiv șuruburi cu cap cilindric DIN 912 – 12.9!

Notă:

Alte piulițe se livrează la cerere.

Descriere tehnică

Înălțime H	18,5 mm
Distanță între găuri L	20 mm
Moment de strângere maxim	50 Nm
Recomandată pentru marca Röhmm KFD-HE	170
Filet G	M10

Înălțime H	7,5 mm
N pentru canal	12 mm
Tip produs	Piuliță T