



Marcator tip ac FlyMarker® mini 120/45 Funcționare cu acumulator, Capacitate acumulator: 2X4Ah



Date comandă

Numărul de comandă

085761 2X4

GTIN

Clasa articolului

04F

Descriere

Execuție:

Pentru însemnarea / marcarea / inscripționarea durabilă a pieselor unicat și de serie din diferite materiale (oțel, oțel superior, aluminiu, cupru, alamă, materiale plastice, oțel pentru scule, oțeluri călite de până la 62 HRC, etc.).

- **Aționare electromagnetică, performantă, a acului de marcare.**
- **Software cu utilizare simplă, intuitivă, protejat cu parolă.**
- **Interfețe: USB-A, USB-B și Ethernet.**
- **Font: Matrice de puncte la intervale de 5×7 sau 9×13, înălțimea scrisului 1,0 – 10,0 mm și mai mare.**
- **Font pentru înălțimea scrisului mai mare de 10,0 mm, disponibil la cerere.**
- **Ghidaje liniare duble de înaltă calitate pentru rezultate precise la marcare.**
- **Marcare radială și axială a pieselor rotunde, precum și marcarea arcurilor de cerc.**
- **Incl. Pachet HPGL (pentru marcarea logo-urilor individuale și a marcajelor de probă, marcaj CE inclus)**
- **Incl. Pachetul Komfort (de ex., pentru marcarea schimbului, poziționare prealabilă, marcare multiplă etc.)**
- **Memorie internă pentru sute de fișiere de marcare, fonturi și logo-uri.**
- **Disponibil în 15 limbi.**
- **Ecran color de înaltă rezoluție.**

Fișă de date

- **Previzualizarea marcării pentru marcaje sigure.**
- **Carcasă rezistentă la spargere.**

FlyMarker® mini 120/45 18 V. Sistem de marcare manuală, cu acumulator, extrem de ușor de manevrat, 100% mobil, cu tastatură integrată și ecran color LC de înaltă rezoluție. Câmp de marcare: 120 x 45 mm.

- **Sistem de ghidare mai stabil.**
- **Magnet de impact extrem de puternic (opțional).**

Livrare:

Inclusiv sculă de bordurat, ac de marcare 90° din carbură. Placă de poziționare cu strat antialunecare, calibru de reglare și geantă de transport, **2x18 V acumulatori Li-Ion**, încărcător.

Înălțimea maximă a câmpului de marcaj: 45 mm

Capacitate acumulator: 4 Ah

Tensiune nominală: 18 V

Greutate cu acumulator: 3,2 kg

Descriere tehnică

Capacitate acumulator	4 Ah
Denumirea producătorului	FlyMarker® mini 120/45
Tip acumulator	Litiu-Ion
Număr de acumulatori incluse	2
Alimentare cu energie	Cu acumulatori
Tensiune nominală	18 V
Greutate cu acumulator	3,2 kg
Lățimea maximă a câmpului de marcaj	120 mm
Înălțimea maximă a câmpului de marcaj	45 mm
Tip produs	Marcator tip ac

Accesorii

Acumulator de schimb Tip 4AH	085765 4AH
------------------------------	------------