



## Adeziv pentru fixarea șuruburilor, 250 ml, Denumirea producătorului: 55-03



### Date comandă

Numărul de comandă	083314 55-03
GTIN	2050002005228
Clasa articolului	08G

### Descriere

#### Execuție:

Utilizarea de adeziv pentru fixarea șuruburilor împiedică desfacerea și decuplarea accidentală a asamblărilor filetate. Adezivii anaerobi, cu o singură componentă, sunt recomandați pentru toate tipurile și formele de fileturi. Asamblările filetate sunt etanșate. Griparea este împiedicată în mod fiabil.

#### Aplicație:

**Rezistență scăzută** – Desfacerea este posibilă cu scule normale. **Rezistență medie** – Desfacerea este încă posibilă cu scule normale. **Rezistență superioară** – Desfacerea este posibilă numai cu scule speciale sau prin încălzire (>150 °C). Rezistență medie, se poate folosi ca material pentru fixarea șuruburilor și ca material pentru etanșarea filetelor, până la 200 °C, inclusiv pentru materiale pasive, fără marcare.

#### Notă:

Părțile filetului se curăță cu soluție de curățare universală Cod 083391 și Cod 083392 înaintea aplicării adezivului pentru fixarea șuruburilor. Manevrare rapidă și simplă pentru sticle de 50 ml cu Cod 083344 Ref. 50.

### Descriere tehnică

Moment de rupere minim	18 - 23 Nm
------------------------	------------

Pentru mărimea de filet M până la	M36
Denumirea producătorului	55-03
Temperatură de depozitare	20 °C
Bază chimică	metacrilat anaerob
Valabilitate de la data producției	12 lună
Culoarea	albastru
Caracteristici	etanș
Caracteristici	împiedică înțepenirea
Caracteristici	fără marcare
Caracteristici	rezistență la vibrații
Caracteristici	tixotrop
Punct de aprindere	100 °C
Forma	lichid
recomandat pentru domeniu de utilizare	Fixarea șuruburilor
recomandat pentru domeniu de utilizare	suprafețe uleioase
Joc maxim	0,25 mm
recomandat pentru material	Metal
Cantitate de umplere	250 ml
Intervalul de temperatură	-55 - 200 °C
Rezistența la funcționare conform	1 - 3 h
Rezistența manuală după	10 - 20 min
Vâscozitate dinamică	900 - 1500 mPas
Demontare	cu sculă normală
Clasă de rezistență	rezistență medie
Densitate	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Caracteristici nume produs	250 ml
Tip produs	Fixarea șuruburilor

## Accesorii

Pompă de mână peristaltică cu set de ace de dozare  
Recomandată pentru mărimea recipientului 50 ml

083344 50

Sprayuri de curățare și degresare Codul de produs al  
producătorului 7063

083392 7063

Sprayuri de curățare și degresare Codul de produs al  
producătorului 7061

083391 7061