

**Micrometru de exterior, Domeniu de măsurare: 25-50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	420450 25-50
GTIN	7630041104097
Clasa articolului	45A

Descriere**Execuție:**

Suprafețe de măsurare lepuite cu precizie, armate cu carbură. Tijă de măsurare călită și rectificată. Blocare prin intermediul levierului de strângere. Cu limitator de forță și izolație pentru protecția mâinii. Cu linii de gradație și cifre negre, gravate clar.

Livrare:

Micrometru de exterior fără setarea dimensiunii.

Descriere tehnică

Ø pivot	6,5 mm
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Citire	0,01 mm
Ø tamburului micrometric	18,5 mm
Domeniu de măsurare	25 - 50 mm
Calibrarea	B1
Eroare de toleranță	2 µm
Standard	DIN 863
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă

Tip produs

Micrometru de exterior

Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 100 mm

022010 100

CalibrareMicrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 100 mm

022000 100

Accesorii

Etalon de reglare Lungimea totală 25 mm

421100 25