

## Știft de verificare individual Clasa de toleranță 2, Tip: 6



### Date comandă

Numărul de comandă	483941 6
GTIN	2050001862112
Clasa articolului	48A

### Descriere

#### Execuție:

Știfturi de control din oțel pentru scule superior  $60 \pm 2$  HRC. Știft: Călit, revenit, rectificat și lepuț.  
Mâner: Specificarea  $\emptyset$  marcată.

#### Notă:

În cazul plasării comenzii **indcați și  $\emptyset$  dorit**, de ex. Cod 483940 Ref. 2, **0,35**.

### Descriere tehnică

Lungimea totală	90 mm
Pasul filetului	0,01 mm
Lungime de verificare	60 mm
Dim. nominală	5 - 5,99 mm
Calibrarea	L5
Standard	DIN 2269
Clasa de toleranță	2
Duritate	$60 \pm 2$ HRC
Material	Oțel aliat pentru scule
Tip produs	Știft de control

### Servicii

Calibrare Știft de control $\emptyset$ maxim 20	028240 20
	028260 20

Calibrare DAkkSstift de control  $\varnothing$  maxim 20

---