

**Micrometru de exterior, Domeniu de măsurare: 75-100mm****Date comandă**

Numărul de comandă	420450 75-100
GTIN	7630041104110
Clasa articolului	45A

**Descriere****Execuție:**

**Suprafețe de măsurare lepuite cu precizie, armate cu carbură.** Tijă de măsurare călită și rectificată. Blocare prin intermediul levierului de strângere. Cu limitator de forță și izolație pentru protecția mâinii. Cu linii de gradație și cifre negre, gravate clar.

**Livrare:**

Micrometru de exterior fără setarea dimensiunii.

**Descriere tehnică**

Ø pivot	6,5 mm
Ø tamburului micrometric	18,5 mm
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Domeniu de măsurare	75 - 100 mm
Citire	0,01 mm
Calibrarea	B1
Eroare de toleranță	3 µm
Standard	DIN 863
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă

Tip produs

Micrometru de exterior

**Servicii**

Calibrare DAkkSMicrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 100 mm

022010 100

CalibrareMicrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 100 mm

022000 100

**Accesorii**

Etalon de reglare Lungimea totală 75 mm

421100 75