

**Aparat de suflat aer cald, Tip: 008338****Date comandă**

Numărul de comandă	078321 008338
GTIN	4007841008338
Clasa articolului	07E

**Descriere****Execuție:**

**Aparat de suflat aer cald cu reglaj electronic**, cu reglare continuă a cantității de aer.

**Aparat de suflat aer cald tip tijă HG 2620 E**, de înaltă calitate, pentru utilizări profesionale.

- **Cablul de conectare se poate schimba ușor.**
- **Element ceramic de încălzire, se poate înlocui, are o durabilitate de 800 h.**
- **Presiunea aerului până la 4000 Pa.**
- **Reglarea temperaturii prin joystick în plaja 50 – 700 °C.**
- **Reglarea cantității de aer în plaja 150 – 500 l/min.**
- **Protecție împotriva repornirii automate.**
- **Treaptă de răcire.**
- **Ecran LCD și afișaj pentru căldura reziduală.**

**Aplicație:**

Pentru sudarea și remodelarea maselor plastice, pentru contracție, îndepărtarea vopselei, lipire, uscare, dezghețare.

**Descriere tehnică**

Putere absorbită	2300 W
Temperatura aerului	50 - 700 °C
Greutate	840 g
Denumirea producătorului	HG 2620E
Debit volumetric aer	150 - 500 l/min
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea

Tip produs

Aparat de suflat aer cald

**Accesorii**

Scanner pentru temperatură HL Scan Tip 014919	078326 014919
Scanner pentru temperatură HG Scan PRO Tip 007553	078325 007553
Scanner pentru temperatură HG Scan PRO Tip 007690	078325 007690
Set de accesorii pentru aer cald 12 buc. Tip 075569	078329 075569