

3M Scotch-Brite™

**Disc de șlefuire din material abraziv cu fixare prindere cu scai GB-DH, Ø 125 mm, Comparatie granulație: 50****Date comandă**

Numărul de comandă	566903 50
GTIN	50048011603419
Clasa articolului	53M

**Descriere****Execuție:**

Discuri abrazive cu scai din material abraziv cu interstiții pe suport textil, pentru o adeziune sigură. Cu calotă demontabilă de centrare pentru poziționarea și fixarea precisă a discului pe discul suport (**vibrații reduse cu aprox. 50 % cu discul abraziv cu scai Cod 566965**).

**Disc foarte agresiv din material abraziv** cu stabilitate înaltă a muchiilor. **Granulația ceramică (CER)** încorporată permite atingerea unei rate mai mari de îndepărtare a materialului.

**Aplicație:**

Domeniul de utilizare larg, de la lucrări de abraziune ușoare până la **suprapunere** într-o singură operație. Ideal pentru îndepărtarea **punctelor mici de sudură** și pentru **lucrări de curățare și debavurare mai grosiere**. Suprafață șlefuită uniform.

Pe polizoare unghiulare cu disc abraziv cu scai Cod 566960 respectiv 566965.

**Notă:**

Pentru discuri de șlefuire cu scai pentru șlefuire prealabilă, consultați începând cu Cod **567705**.

**Descriere tehnică**

Grad de finețe	extra grosier
Execuție	A coarse super duty

Culoarea	albastru
Comparație granulație	50
Ø discurilor	125 mm
Serie	GB-DH
Prescurtare pentru material abraziv	Ceramică
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 125 mm
Denumirea producătorului	GB-DH
Viteză periferică maximă	40 m/s
Tip produs	Material de șlefuit

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Lăcuit	recomandat		
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		

---

**Accesorii**

Disc abraziv cu scai cufilet M14 Ø exterior 125 mm

566960 125

Disc abraziv cu scai cucentrare și filet M 14 Ø exterior 125 mm

566965 125