

3M Scotch-Brite™

Disc de șlefuire din material abraziv cu fixare prindere cu scai GB-DH, Ø 125 mm, Comparatie granulație: 80**Date comandă**

Numărul de comandă	566903 80
GTIN	50048011603365
Clasa articolului	53M

Descriere**Execuție:**

Discuri abrazive cu scai din material abraziv cu interstiții pe suport textil, pentru o adeziune sigură. Cu calotă demontabilă de centrare pentru poziționarea și fixarea precisă a discului pe discul suport (**vibrații reduse cu aprox. 50 % cu discul abraziv cu scai Cod 566965**).

Disc foarte agresiv din material abraziv cu stabilitate înaltă a muchiiilor. **Granulația ceramică (CER)** încorporată permite atingerea unei rate mai mari de îndepărtare a materialului. **Optim pentru îmbunătățirea adâncimilor rugozității după preșlefuire cu Cubitron™ II.**

Aplicație:

Domeniul de utilizare larg, de la lucrări de abraziune ușoare până la **suprapunere** într-o singură operație. Ideal pentru îndepărtarea **punctelor mici de sudură** și pentru **lucrări de curățare și debavurare mai grosiere**. Suprafață șlefuită uniform.

Pe polizoare unghiulare cu disc abraziv cu scai Cod 566960 respectiv 566965.

Notă:

Pentru discuri de șlefuire cu scai pentru șlefuire prealabilă, consultați începând cu Cod **567705**.

Descriere tehnică

Comparatie granulație	80
-----------------------	----

Grad de finețe	foarte grosier
Execuție	A coarse heavy duty
Culoarea	roșu
Ø discurilor	125 mm
Serie	GB-DH
Prescurtare pentru material abraziv	Ceramică
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 125 mm
Denumirea producătorului	GB-DH
Viteză periferică maximă	40 m/s
Tip produs	Material de șlefuit

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Lăcuit	recomandat		
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		

Uscat

recomandat

Accesorii

Disc abraziv cu scai cucentrare și filet M 14 Ø exterior 125 mm

566965 125

Disc abraziv cu scai cufilet M14 Ø exterior 125 mm

566960 125