

**Pistol pneumatic - hidraulic pentru piulițele niturilor oarbe FireFox®, Tip: 1****Date comandă**

Numărul de comandă	770515 1
GTIN	4007081920841
Clasa articolului	74A

Descriere**Execuție:**

Presiune de regim 5 – 7 bari. Găurire automată imediat după fixarea cu o presiune ușoară a piulițelor pentru niturile oarbe pe dornul filetat. Lucrări deosebit de economice datorită găuririi rapide și procesului de fixare extrem de rapid.

Livrare:

Două chei pentru montaj SW 24 / 27, 1 șurubelniță hexagonală SW 4, 1 sticlă de ulei hidraulic 100 ml, 1 recipient de reumplere cu ulei. Duză și dorn filetat M3, M4, M5, M6.

Notă:

Duze de schimb sunt disponibile la Cod 770516. Pentru piulițe pentru nituri oarbe de la M3 până la M6 din toate materialele, mai puțin M6 oțel inoxidabil.

Descriere tehnică

Cursă	7,5 mm
Greutate	1,96 kg
Consum de aer per fixare (în funcție de filet)	max. 2 l
Branșament pentru furtun	6 mm

Pentru piulițele niturilor oarbe (oțel / Alu)	M3 – M6
Forță de apăsare reglabilă, max. la 5 bari	12000 N
Pentru piulițele niturilor oarbe (toate materialele)	M3 – M6
Branșament pentru furtun	1/4 inch
Tip produs	Dispozitiv pentru nituri oarbe

Accesorii

Diuză de schimb cu dorn filetat Tip M3	770516 M3
Diuză de schimb cu dorn filetat Tip M5	770516 M5
Diuză de schimb cu dorn filetat Tip M4	770516 M4
Diuză de schimb cu dorn filetat Tip M6	770516 M6