



Universal cu 4 bacuri combinate Suport cilindric, DIN 702-4, Ø exterior A / Con: 125mm



Date comandă

Numărul de comandă

315635 125

GTIN

5907412202808

Clasa articolului

36B

Descriere

Igeltext:**Ajustare individuală** a bacurilor combinate.Ajustare **centrată** a bacurilor.**Aplicație:**

Posibilitate de strângere combinată prin două tipuri diferite de ajustare a bacurilor: **a) Ajustare centrică a portbacurilor (mecanisme de acționare în corp); b) Ajustare individuală a bacurilor detașabile.** Astfel piesele cu formă neregulată pot fi prinse ca pe o planșăibă. Inelul spiralat pentru ajustarea bacurilor este **călit**, flancurile spiralei și danturii portbacurilor sunt **rectificate bilateral.**

Suport cilindric de centrare DIN 702-4. Universalul se fixează din spate cu șuruburi pe o flanșă, iar aceasta pe ax.

Standard:**DIN 702-4.****Material:**

Fontă

Livrare:

Inclusiv:

1 set = 4 portbacuri călite.

1 set = 4 bacuri reversibile călite (pentru utilizare ca bacuri de interior și de exterior).

1 cheie de strângere.

Descriere tehnică

Ø exterior A	125 mm
Gaură E	38 mm
Pătratul cheii tubulare K	9 mm
Cerc de dispunere F	108 mm
Înălțime fără bacuri H ₁	75 mm
Înălțime cu bacuri H ₂	95 mm
Greutate	6 kg
Ø de centrare B	95 mm
Adâncime de centrare C	4 mm
Standard	DIN 702-4
Tip produs	Universal mixt cu patru bacuri