

**Pistol pneumatic - hidraulic pentru piulițele niturilor oarbe FireFox®, Tip: 2****Date comandă**

Numărul de comandă	770515 2
GTIN	4007081056373
Clasa articolului	74A

Descriere**Execuție:**

Presiune de regim 5 – 7 bari. Găurire automată imediat după fixarea cu o presiune ușoară a piulițelor pentru niturile oarbe pe dornul filetat. Lucrări deosebit de economice datorită găuririi rapide și procesului de fixare extrem de rapid. Combină **într-un singur** dispozitiv posibilitatea de a monta piulițele pentru nituri oarbe prin forța de apăsare sau prin reglarea cursei.

Livrare:

Două chei pentru montaj SW 24 / 27, 1 șurubelniță hexagonală SW 4, 1 sticlă de ulei hidraulic 100 ml, 1 recipient de reumplere cu ulei. Duză și dorn filetat M4, M5, M6, M8.

Notă:

Duze de schimb sunt disponibile la Cod 770516.

Descriere tehnică

Branșament pentru furtun	6 mm
Forță de apăsare reglabilă, max. la 5 bari	22000 N
Pentru piulițele niturilor oarbe (oțel / Alu)	M3 – M12
Cursă de fixare reglabilă, max.	10 mm

Consum de aer per fixare (în funcție de filet)	2 – 4 l
Pentru piulițele niturilor oarbe (toate materialele)	M3 – M10
Greutate	2,4 kg
Branșament pentru furtun	1/4 inch
Tip produs	Dispozitiv pentru nituri oarbe

Accesorii

Diuză de schimb cu dorn filetat Tip M8	770516 M8
Diuză de schimb cu dorn filetat Tip M12	770516 M12
Diuză de schimb cu dorn filetat Tip M10	770516 M10
Diuză de schimb cu dorn filetat Tip M6	770516 M6
Diuză de schimb cu dorn filetat Tip M4	770516 M4
Diuză de schimb cu dorn filetat Tip M5	770516 M5
Diuză de schimb cu dorn filetat Tip M3	770516 M3