



## Universal cu 4 bacuri combinate Suport cilindric, DIN 702-4, Ø exterior A / Con: 200mm



### Date comandă

Numărul de comandă	315635 200
GTIN	5907412202822
Clasa articolului	36B

### Descriere

#### Igeltext:

**Ajustare individuală** a bacurilor combinate.

Ajustare **centrată** a bacurilor.

#### Aplicație:

Posibilitate de strângere combinată prin două tipuri diferite de ajustare a bacurilor: **a) Ajustare centrică a portbacurilor (mecanisme de acționare în corp); b) Ajustare individuală a bacurilor detașabile.** Astfel piesele cu formă neregulată pot fi prinse ca pe o planșăibă. Inelul spiralat pentru ajustarea bacurilor este **călit**, flancurile spiralei și danturii portbacurilor sunt **rectificate bilateral.**

**Suport cilindric de centrare DIN 702-4.** Universalul se fixează din spate cu șuruburi pe o flanșă, iar aceasta pe ax.

#### Standard:

**DIN 702-4.**

#### Material:

Fontă

#### Livrare:

Inclusiv:

1 set = 4 portbacuri călite.

1 set = 4 bacuri reversibile călite (pentru utilizare ca bacuri de interior și de exterior).

1 cheie de strângere.

## Descriere tehnică

Înălțime cu bacuri H <sub>2</sub>	127 mm
Ø de centrare B	160 mm
Adâncime de centrare C	5 mm
Gaură E	55 mm
Ø exterior A	200 mm
Înălțime fără bacuri H <sub>1</sub>	96 mm
Pătratul cheii tubulare K	11 mm
Greutate	19 kg
Cerc de dispunere F	176 mm
Standard	DIN 702-4
Tip produs	Universal mixt cu patru bacuri