



Universal cu 4 bacuri combinate Suport conic scurt, DIN 702-3, Ø exterior A / Con: 200/5mm



Date comandă

Numărul de comandă	315645 200/5
GTIN	5907412202853
Clasa articolului	36B

Descriere

Igeltext:

Ajustare individuală a bacurilor combinate.

Ajustare **centrată** a bacurilor.

Aplicație:

Posibilitate de strângere combinată prin două tipuri diferite de ajustare a bacurilor: **a) Ajustare centrică a portbacurilor (mecanisme de acționare în corp); b) Ajustare individuală a bacurilor detașabile.** Astfel piesele cu formă neregulată pot fi prinse ca pe o planșăibă. Inelul spiralat pentru ajustarea bacurilor este **călit**, flancurile spiralei și danturii portbacurilor sunt **rectificate bilateral**.

Cu suport conic scurt DIN 702-3, cu șuruburi prezon și piulițe cu guler pentru capete de ax DIN 55027. (DIN 55027 precum și norma internațională ISO702/III sunt similare cu DIN 55022 (vechea normă)). Universalul de strung se poate monta fără flanșă intermediară direct pe capul arborelui.

Standard:

DIN 702-3.

Material:

Fontă

Livrare:

Inclusiv:

1 set = 4 portbacuri călite.

1 set = 4 bacuri reversibile călite (pentru utilizare ca bacuri de interior și de exterior).
1 cheie de strângere.

Descriere tehnică

Pătratul cheii tubulare K	11 mm
Mărimea conului	5
Greutate	19 kg
Număr de șuruburi prizoniere	4
Înălțime fără bacuri H ₁	112 mm
Ø exterior A	200 mm
Gaură E	55 mm
Con de centrare B	82,575 mm
Cerc de dispunere F	104,8 mm
Mărimea șuruburilor prizoniere	M10
Înălțime cu bacuri H ₂	143 mm
Standard	DIN 702-3
Tip produs	Universal mixt cu patru bacuri