



Universal cu 4 bacuri combinate Suport cilindric, DIN 702-4, Ø exterior A / Con: 250mm



Date comandă

Numărul de comandă	315635 250
GTIN	5907412202839
Clasa articolului	36B

Descriere

Igeltext:

Ajustare individuală a bacurilor combinate.

Ajustare **centrată** a bacurilor.

Aplicație:

Posibilitate de strângere combinată prin două tipuri diferite de ajustare a bacurilor: **a) Ajustare centrică a portbacurilor (mecanisme de acționare în corp); b) Ajustare individuală a bacurilor detașabile.** Astfel piesele cu formă neregulată pot fi prinse ca pe o planșăibă. Inelul spiralat pentru ajustarea bacurilor este **călit**, flancurile spiralei și danturii portbacurilor sunt **rectificate bilateral.**

Suport cilindric de centrare DIN 702-4. Universalul se fixează din spate cu șuruburi pe o flanșă, iar aceasta pe ax.

Standard:

DIN 702-4.

Material:

Fontă

Livrare:

Inclusiv:

1 set = 4 portbacuri călite.

1 set = 4 bacuri reversibile călite (pentru utilizare ca bacuri de interior și de exterior).

1 cheie de strângere.

Descriere tehnică

Gaură E	76 mm
Cerc de dispunere F	224 mm
Pătratul cheii tubulare K	14 mm
Adâncime de centrare C	6 mm
Ø exterior A	250 mm
Greutate	31 kg
Înălțime cu bacuri H ₂	135 mm
Ø de centrare B	200 mm
Înălțime fără bacuri H ₁	102 mm
Standard	DIN 702-4
Tip produs	Universal mixt cu patru bacuri