



## Universal cu 4 bacuri combinate Suport conic scurt, DIN 702-3, Ø exterior A / Con: 200/6mm



### Date comandă

Numărul de comandă	315645 200/6
GTIN	5907412202860
Clasa articolului	36B

### Descriere

#### Igeltext:

**Ajustare individuală** a bacurilor combinate.

Ajustare **centrată** a bacurilor.

#### Aplicație:

Posibilitate de strângere combinată prin două tipuri diferite de ajustare a bacurilor: **a) Ajustare centrică a portbacurilor (mecanisme de acționare în corp); b) Ajustare individuală a bacurilor detașabile.** Astfel piesele cu formă neregulată pot fi prinse ca pe o planșăibă. Inelul spiralat pentru ajustarea bacurilor este **călit**, flancurile spiralei și danturii portbacurilor sunt **rectificate bilateral**.

**Cu suport conic scurt DIN 702-3**, cu șuruburi prezon și piulițe cu guler pentru capete de ax DIN 55027. (DIN 55027 precum și norma internațională ISO702/III sunt similare cu DIN 55022 (vechea normă)). Universalul de strung se poate monta fără flanșă intermediară direct pe capul arborelui.

#### Standard:

**DIN 702-3.**

#### Material:

Fontă

#### Livrare:

Inclusiv:

1 set = 4 portbacuri călite.

1 set = 4 bacuri reversibile călite (pentru utilizare ca bacuri de interior și de exterior).  
1 cheie de strângere.

## Descriere tehnică

Gaură E	55 mm
Pătratul cheii tubulare K	11 mm
Greutate	19 kg
Mărimea șuruburilor prizoniere	M10
Ø exterior A	200 mm
Cerc de dispunere F	133,4 mm
Con de centrare B	106,39 mm
Înălțime fără bacuri H <sub>1</sub>	112 mm
Mărimea conului	6
Număr de șuruburi prizoniere	4
Înălțime cu bacuri H <sub>2</sub>	143 mm
Standard	DIN 702-3
Tip produs	Universal mixt cu patru bacuri