

**Garant****Placă din granit Precizie 0, Lungime×lățime: 1200X800mm****Date comandă**

Numărul de comandă	430190 1200X800
GTIN	4045197720610
Clasa articolului	41C

**Descriere****Execuție:**

Piatră dură naturală selecționată.

- **Fără defecte, structură omogenă.**
- **Rezistentă la încovoiere și la torsiune.**
- **Absolut inoxidabilă și rezistentă la acizi, conductivitate termică redusă.**
- **Suprafață microfină (diamantată). Valorile toleranțelor sunt sub cele admisibile.**
- **Muchiile exterioare sunt rectificat.**
- **Pentru a permite punerea în echilibru static se recomandă montarea unor puncte de sprijin (adaosuri sferice din oțel) pe partea inferioară.**
- **Mai dură decât oțelul călit (6 – 7 conform scalei Mohs), nemagnetică și neconductibilă electric.**

**Precizie:**

Execuția finală și controlul sunt realizate în incinte climatizate controlate de computer. Instrumentele de măsură utilizate la control, garantează raportarea cu exactitate față de laboratoarele de calibrare de la nivel național și internațional.

**DIN 876/0 – Iepuită fin cu diamant** pentru control.

**Livrare:**

**Inclusiv certificat de etalonare, ambalaj pentru transport.** Inclusiv adaosuri sferice din oțel.

**Notă:**

**La cerere:** Insertii filetate din oțel inox, șine-canal T din oțel (pentru Cod 430190 nu sunt disponibile canalele T), precizie 000, alte mărimi, dimensiuni intermediare. Transport contra cost.

**Descriere tehnică**

Greutate	460 kg
Planeitate	0,009 mm

Grosime	160 mm
Număr de adaosuri sferice din oțel	5
Standard	DIN 876
Precizia	0 mm
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Tip produs	Scală gradată

## Accesorii

Suport tip dulap pentru mărimea plăcuței lungimexlățime 1200X800 mm	431050 1200X800
Cadru inferior pentru mărimea plăcuței lungimexlățime 1200X800 mm	431000 1200X800
Produs de curățat plăci de granit Conținut 0,5 l	431841 0,5
Soluție de întreținere pentru granit Conținut 0,5 l	431840 0,5