

**Set de bacuri tip gheară, 3 buc., pentru universal, Ø 250 mm, Tip: 4****Date comandă**

Numărul de comandă	313232 4
GTIN	2050001929327
Clasa articolului	33T

Descriere**Aplicație:**

Întrucât bacurile pot fi schimbate sau decalate la diametrul dorit **în câteva secunde**, se recomandă păstrarea mai multor seturi de bacuri pregătite de folosire, pe mașină. **Se va obține astfel un minim de timp de modificare.** Seturile de bacuri sunt compuse, de exemplu, din mai multe seturi de portbacuri cu bacuri moi, nedispuse în trepte, care se strunjesc la diametrul dorit. Acest efect de raționalizare este necesar nu numai pentru mașinile cu comandă numerică, ci și pentru orice strung.

Pentru prinderea exterioară, recomandate pentru prinderea pieselor brute.

Material:

Produs de calitate din 16MnCr5, călit.

Adaptat pentru:

Universal cu reglaj tangențial Schunk Cod 313115; 313117; 313135; 313137, universal cu reglaj tangențial Röhms Duro Cod 313120; 313140 și alte universale autocentrante cu reglaj tangențial.

Notă:

Interval de prindere exemplar pentru Cod 313115 – 313137. Adâncimea treptei de strângere 25 mm.

Descriere tehnică

Gama de prindere	186 - 267 mm
Pentru Ø universalului	250 mm
Caracteristici nume produs	Ø 250 mm
Lățimea canalului D	12 mm

Distanță între găuri L	40 mm
Lungimea punții A	20 mm
Recomandat pentru codul de culoare	Universal autocentrant Röhm cu reglaj tangențial și bacuri
Recomandat pentru codul de culoare	Universal autocentrant Schunk cu reglaj tangențial și bacuri
Tip produs	Bacuri pentru universal autocentrant cu reglaj tangențial