

PLANOLITH**Placă din granit Precizie 0, Lungime×lățime: 1200X800mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|-----------------|
| Numărul de comandă | 430300 1200X800 |
| GTIN | 2050001949776 |
| Clasa articolului | 46H |

Descriere**Execuție:**

Piatră dură naturală selecționată.

- **Fără defecte, structură omogenă.**
- **Rezistentă la încovoiere și la torsiune.**
- **Absolut inoxidabilă și rezistentă la acizi, conductivitate termică redusă.**
- **Suprafață microfină (diamantată). Valorile toleranțelor sunt sub cele admisibile.**
- **Muchiile exterioare sunt rectificat.**
- **Pentru a permite punerea în echilibru static se recomandă montarea unor puncte de sprijin (adaosuri sferice din oțel) pe partea inferioară.**
- **Mai dură decât oțelul călit (6 – 7 conform scalei Mohs), nemagnetică și neconductibilă electric.**

Precizie:

Execuția finală și controlul sunt realizate în incinte climatizate controlate de computer. Instrumentele de măsură utilizate la control, garantează raportarea cu exactitate față de laboratoarele de calibrare de la nivel național și internațional.

DIN 876/0 – lepuită fin cu diamant pentru control.

Livrare:

Inclusiv certificat de etalonare, ambalaj pentru transport. Inclusiv adaosuri sferice din oțel.

Notă:

La cerere: Insertii filetate din oțel inox, șine-canal T din oțel (pentru Cod 430190 nu sunt disponibile canalele T), precizie 000, alte mărimi, dimensiuni intermediare. Transport contra cost.

Descriere tehnică

| | |
|------------|----------|
| Planeitate | 0,009 mm |
| Grosime | 160 mm |

| | |
|------------------------------------|---|
| Greutate | 460 kg |
| Număr de adaosuri sferice din oțel | 5 |
| Standard | DIN 876 |
| Precizia | 0 mm |
| Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului |
| Tip produs | Scală gradată |

Accesorii

| | |
|--|-----------------|
| Pereche de păpuși mobile calitate 1, model greu Înălțimea vârfulor 150 mm | 431710 150 |
| Suport tip dulap pentru mărimea plăcuței lungimexlățime 1200X800 mm | 431050 1200X800 |
| Pereche de păpuși mobile calitate 1, model greu Înălțimea vârfulor 200 mm | 431710 200 |
| Canal de ghidare și fixare în T inclusiv montajul Pentru lungimea plăcilor 1200 mm | 431700 1200 |
| Pereche de păpuși mobile cu role | 431705 |
| Cadru inferior pentru mărimea plăcuței lungimexlățime 1200X800 mm | 431000 1200X800 |