

Garant GRIDLINE

**Cadru cu coloane, Sertare cu adâncime 20G, Înălțime: 2500mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 935020 2500   |
| GTIN               | 4062406107406 |
| Clasa articolului  | 9GK           |

**Descriere****Execuție:**

Tablă de oțel cu întăriri, bine sudată. Coloanele portante verticale sunt prevăzute cu găuri la intervale de 25 : 25 mm, pentru prinderea sertarelor, a rafturilor culisante și a rafturilor de depozitare. Flanșă de pardoseală cu bucsă filetată pentru compensarea înălțimii și ancorarea în pardoseală.

**Culoare:**

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Din cauza pericolului de răsturnare, ancorarea în podea este obligatorie!

**Descriere tehnică**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Lățimea cadrului                  | 53 mm   |
| Înălțime                          | 2500 mm |
| Domeniu de utilizare              | Sertar  |
| Grosimea materialului             | 1,2 mm  |
| Egalizarea înălțimii la intervale | 25 mm   |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Selectarea culorii         | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Caracteristici nume produs | Sertare cu adâncime 20G  |
| Adâncime                   | 580 mm   |
| Tip produs                 | Cadru cu coloane   |