

Garant GRIDLINE

**Picior, Înălțime: 750mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 927000 750    |
| GTIN               | 4062406107611 |
| Clasa articolului  | 9GG           |

**Descriere****Execuție:**

Din țevă de oțel, lățime de 50 mm, cu bară de distanțare transversală și suport de reglare pe înălțime, la intervale de 25 mm. Picioare cu glisoare din plastic ce protejează podeaua. Cu treceri pentru cablu - permit pozarea simplă și conform normelor profesionale a cablurilor media / a cablurilor în general.

**Culoare:**

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Picioarele fără perete posterior sau fără carcasă necesită tablă de îmbinare Cod 927122, în scopul rigidizării.

Înălțimea corespunde muchiei inferioare a blatului de lucru.

Bancurile de lucru gata asamblate trebuie asigurate împotriva răsturnării.

**Descriere tehnică**

|          |        |
|----------|--------|
| Greutate | 6,5 kg |
| Înălțime | 750 mm |
| Adâncime | 700 mm |

|   |  |
|---|--|
| Recomandat pentru adâncimea blaturilor de | 750 mm   |
| Lățime                                    | 50 mm  |
| Model de construcție                      | Construcție din țevă de oțel                                   |
| Grosimea materialului                     | 1,5 mm   |
| Selectarea culorii                        | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tip produs                                | Picior   |

## Accesorii

|  |            |
|--|------------|
| Dispozitiv de alunecare pe podea, set de 2 bucăți Tip 2          | 927092 2   |
| Compensarea înălțimii pentru bancurile de lucru GridLine Tip M12 | 927090 M12 |