

HOLEX**Dorn cilindric pentru cap de frezat cu fixare pe filet, Ø d = 20 mm, Filet M × lungime L2: M10X67****Date comandă**

Numărul de comandă	301353 M10X67
GTIN	4062406107420
Clasa articolului	32A

Descriere**Execuție:****Toleranța cozii în h6.****Aplicație:**

Pentru fixarea în mandrina cu strângere rapidă.

Descriere tehnică

Lungime utilă L ₁	68,7 mm
Ø găurii D ₁	10,5 mm
Ø D ₂	18 mm
L ₂	67 mm
Lungimea totală L	160 mm
Suport	Ø d = 20 mm
Răcire interioară	da
Tip produs	Portscula pentru freză cu fixare pe filet și teșitoare