

Garant GRIDLINE

Picior, Înălțime: 800mm**Date comandă**

Numărul de comandă	927000 800
GTIN	4062406107291
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Din țevă de oțel, lățime de 50 mm, cu bară de distanțare transversală și suport de reglare pe înălțime, la intervale de 25 mm. Picioare cu glisoare din plastic ce protejează podeaua. Cu treceri pentru cablu - permit pozarea simplă și conform normelor profesionale a cablurilor media / a cablurilor în general.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

Picioarele fără perete posterior sau fără carcasă necesită tablă de îmbinare Cod 927122, în scopul rigidizării.

Înălțimea corespunde muchiei inferioare a blatului de lucru.

Bancurile de lucru gata asamblate trebuie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Adâncime	700 mm
Înălțime	800 mm
Recomandat pentru adâncimea blaturilor de	750 mm

Lățime	50 mm
Greutate	6,9 kg
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Grosimea materialului	1,5 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Picior

Accesorii

Dispozitiv de alunecare pe podea, set de 2 bucăți Tip 2	927092 2
Compensarea înălțimii pentru bancurile de lucru GridLine Tip M12	927090 M12