

**HOLEX****Dorn cilindric pentru cap de frezat cu fixare pe filet,  $\varnothing d = 25$  mm, Filet M  $\times$  lungime L2: M12X77****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 301354 M12X77 |
| GTIN               | 4062406107475 |
| Clasa articolului  | 32A           |

**Descriere****Execuție:****Toleranța cozii în h6.****Aplicație:**

Pentru fixarea în mandrina cu strângere rapidă.

**Descriere tehnică**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| L <sub>2</sub>                      | 77 mm  |
| $\varnothing$ găurii D <sub>1</sub> | 12,5 mm  |
| Lungime utilă L <sub>1</sub>        | 87,5 mm  |
| $\varnothing$ D <sub>2</sub>        | 21 mm  |
| Lungimea totală L                   | 240 mm   |
| Suport                              | $\varnothing d = 25$ mm                                |
| Răcire interioară                   | da   |
| Tip produs                          | Portscula pentru freză cu fixare pe filet și teșitoare |