

Garant GRIDLINE

Cadru cu coloane, Sertare cu adâncime 24G, Înălțime: 2000mm**Date comandă**

Numărul de comandă	935025 2000
GTIN	4062406107437
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:**

Tablă de oțel cu întăriri, bine sudată. Coloanele portante verticale sunt prevăzute cu găuri la intervale de 25 : 25 mm, pentru prinderea sertarelor, a rafturilor culisante și a rafturilor de depozitare. Flanșă de pardoseală cu bucsă filetată pentru compensarea înălțimii și ancorarea în pardoseală.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

Din cauza pericolului de răsturnare, ancorarea în podea este obligatorie!

Descriere tehnică

Înălțime	2000 mm
Lățimea cadrului	53 mm
Domeniu de utilizare	Sertar
Grosimea materialului	1,2 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm

Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	Sertare cu adâncime 24G
Adâncime	680 mm
Tip produs	Cadru cu coloane