

Garant
Lamă de retezare, neutru, Înălțimea lamei h₅ / lățimea de canelare w: 19/3 mm


Date comandă

Numărul de comandă	273780 19/3
GTIN	4045197720931
Clasa articolului	21W

Descriere

Aplicație:

În combinație cu plăcuțe de retezare Cod 273656– 273670.

Adaptat pentru :

Suport Cod 273984 – 273994 sau Cod 319132 – 319133 (Suport VDI).

Atenție:

Cheia de montaj Cod 279920 se va comanda separat.

Notă:

Începând de la o adâncime de canelare de 19,5 mm (de la lățimea de canelare de 3 mm) respectiv de la o adâncime de canelare de 24,5 mm (de la lățimea de canelare de 4 mm), cel de-al doilea tăiș intră în contact cu piesa. Aceasta poate duce la apariția unor zgârieturi. După caz, folosiți plăcuța de profilat canale cu un singur tăiș Cod 273656 – 273670. Set compus din 2 lame cu câte un lăcaș pentru plăcuțe.

Este posibilă canelarea axială: nu

Pentru Ø maxim al piesei: 40 mm

Înălțime h₁: 15,7 mm

Lungimea totală L_{tot}: 96 mm

Descriere tehnică

Pentru Ø maxim al piesei	40 mm
Înălțimea lamei h ₅	19 mm
Lățime de canelare w	3 mm
Înălțime h ₁	15,7 mm
Lungimea totală L _{tot}	96 mm

Tip de utilizare	neutru
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Lamă pentru retezare